



## ISO-stödrondell medelhård/räfflad, Utvändig Ø: 117mm



### Beställningsdata

Ordernummer	566670 117
GTIN	2050001031785
Artikelklass	52M

### Beskrivning

#### Utförande:

Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

**Medelhård tallrik med breda räfflor** för bättre kornstöd vid kant- och ytslipning. För **grövre sliparbeten** med kornstorlek 36 till 60.

Enligt ISO.

### Teknisk beskrivning

maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	12500 min <sup>-1</sup>
passar till skiv-Ø	125 mm
Utvändig Ø	117 mm
inkl. spännmutter	ja
Produktslag	Stödrondell