



Hörsekkyddsproppset E-A-R™ CLASSIC™ II, Typ: RT500



Beställningsdata

Ordernummer	097310 RT500
GTIN	4046719345540
Artikelklass	04M

Beskrivning

Utförande:

E-A-R™ CLASSIC™ II. Den svårantändliga polyuretanskumplasten ger genom sin långsamma återgång och reaktion på kroppsvärme en optimal anpassning till hörselgången och säkerställer därmed en tillförlitlig ljudisolering. Den **strukturerade ytan** och fuktbeständigheten förhindrar att öronproppen glider i örongången. SNR = 28 dB (H = 30 dB; M = 24 dB; L = 22 dB). **Plasttillsats med 500 par** för hörselskyddsautomat One-Touch-Pro™.

Material öronproppar: Polyuretan

Innehåll: 500 par

förpackning: lösa

Teknisk beskrivning

Innehåll	500 par
förpackning	lösa
SNR-värde (dämpvärde)	28 dB(A)
Material öronproppar	Polyuretan

Produktslag

Engångshörselskyddspropp

Tillbehör

Bullerindikator NI100

097305

Hörselskyddsautomat set One-Touch™ Pro

097515

Hörselskyddsautomater Typ 500

097530 500