

**HOLEX****Slipnylonrondell med karborrh, Ø 115 mm, Motsvarande kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	566940 180
GTIN	4045197566171
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Slipnylonrondell med karborrh med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringskärna för exakt placering och montering av skivan på stödtallriken (**ca 50 % lägre vibrationsnivå med karborrsliptallrik nr 566965**).

**Användningsdata:**

På vinkelslipar med karborrtallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsfunktion).

För **finish, mattpolering, övergångar** med tydligt reducerat råhetsdjup, samt för **lätt rengöring** (t.ex. borttagning av anlöpning) och **gradning**.

**OBS!:**

Slippappersrondeller för förslipning, se nr **567705 och framåt**.

**Teknisk beskrivning**

Motsvarande kornstorlek	180
finhetsgrad	medel
Färg	röd

Utförande	A medium
skiv-Ø	115 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slipduk

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Stödtallrik med kardborre medGänga M 14 Utvändig Ø 115 mm

566960 115

Stödtallrik med kardborre medCentrering och gänga M 14 Utvändig Ø 115 mm

566965 115