



Folieband 150×2500 mm, olegerat stål, Tjocklek: 0,15mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 478700 0,15 |
| GTIN | 4045197207821 |
| Artikelklass | 42H |

Beskrivning

Utförande:

Detta precisionsmåttband förvaras på rullar i plastboxar (lätt att dra ut). De enskilda boxarna kan staplas i ett block, vilket sparar utrymme och skyddar materialet mot smuts.

C-Stål – kolstål, material nr 1.0330 (DC01 C490 MA), kallvalsat, blank yta.

Användningsdata:

Inställning av verktyg, **justering** av apparater, **utjämning** av toleranser, **underlag** för komponenter, **inriktning** av maskiner, **inställning** av former, **inställning** av lagerspel, **anpassning** av aggregat, **justering** av skärknivar, **inriktning** av arbetsstycken etc.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|---------------|
| Tjocklek | 0,15 mm |
| Material | C-Stål |
| felgräns | ±5 µm |
| Folielängd | 2500 mm |
| Foliebredd | 150 mm |
| Produktnamnsattribut | olegerat stål |
| Produktslag | Folieband |

