

3M**Stödtallrik med kardborre med Centrering och gänga M 14, Utvändig Ø: 178mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566965 178
GTIN	5010027826953
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Häftsidan med dubbelt T-kroksystem, för säker vidhäftning av slippnylonrondeller med kardborre.

Passar till:

Med centrering för kardborrondeller nr 566902–566950.

Observera:

Maximal periferihastighet på vinkelslipar **med slippappersrondeller** 40 m/s.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	6000 min ⁻¹
maximal periferihastighet	40 m/s
Utvändig Ø	178 mm
Produktslag	Stödrondell