


**Garant****Fullprofilskår 60° utvändigt höger, HB7020, stigning: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270712 6
GTIN	4045197871558
Artikelklass	21J

**Beskrivning****Utförande:****Fullprofilskår 60°** för utvändiga gängor enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6g.**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Gängstigning	6 mm
Användning	Höger
Användning inomhus/utomhus	utvändigt
Vändskärsplattprofil	Fullprofil
Sort	HB7020
Toleransklass	DIN 13 6g
Gängtyp	M
Gängtyp	MF
Gängtyp	M-LH

Gängtyp	MF-LH
Flankvinkel	60 grad
Tjocklek	4,76 mm
Vändskärsstorlek L	22 mm
Produktslag	Vändskär för gängsvarning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	70 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	120 m/min	N
kontinuerligt	mindre lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		