



Skjutbar kraftspännare Lång, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	370091 4
GTIN	4020772003159
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

- Spännkraft 30 resp. 49 kN med åtdragningsmoment på ca 100 Nm.
- Smitt spännelement av legerat seghärdat stål, svart förzinkat.
- Steglöst inställbar höjd och längd.
- Låg höjd.

leveransinnehåll:

- Stomme och hållare.
- Spårklack DIN 508 med spänskruv hållfasthetsklass 12.9.

Specialtillbehör:

Tryckplatta nr 370097.

Teknisk beskrivning

Spännhöjd h-H	7 - 88 mm
Spännkraft	49 kN
justersträcka V	19 - 165 mm
L	175 mm

B	75 mm
Nyckelvidd SW	12 mm
B ₁	25 mm
A	52 mm
T-spårbredd	22 mm
fästskruv G ₁	M24
A ₁	125 mm
med höjdelement	nej
fästskruv G	M20
Typ	764CC
Produktslag	Kraftspännare

Tillbehör

HöjdelementLång För typ 4	370093 4
Tryckplatta, rostfritt stål Typ DG	370097 DG
Tryckplatta, rostfritt stål Typ DR	370097 DR