



Skjutbar kraftspännare Kort, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer	370092 5
GTIN	4020772003135
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

- Spännkraft 30 resp. 49 kN med åtdragningsmoment på ca 100 Nm.
- Smitt spännelement av legerat seghärdat stål, svart förzinkat.
- Steglöst inställbar höjd och längd.
- Låg höjd.

leveransinnehåll:

- Stomme och hållare.
- Spårklack DIN 508 med spännskruv hållfasthetsklass 12.9.

Specialtillbehör:

Tryckplatta nr 370095.

Teknisk beskrivning

fästskruv G	M12
B ₁	18 mm
Spännkraft	32 kN
A ₁	78 mm

Nyckelvidd SW	8 mm
L	95 mm
T-spårbredd	14 mm
B	54 mm
A	36 mm
Spännhöjd h-H	6 - 50 mm
fästskruv G ₁	M16
justersträcka V	12 - 82 mm
Typ	764Md
Produktslag	Kraftspännare

Tillbehör

Tryckplatta, rostfritt stål Typ DG	370095 DG
Tryckplatta, rostfritt stål Typ DR	370095 DR