



## Skjutbar kraftspännare Kort, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	370092 6
GTIN	4020772004682
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spännkraft 30 resp. 49 kN med åtdragningsmoment på ca 100 Nm.
- Smitt spännelement av legerat seghärdat stål, svart förzinkat.
- Steglöst inställbar höjd och längd.
- Låg höjd.

#### leveransinnehåll:

- Stomme och hållare.
- Spårklack DIN 508 med spännskruv hållfasthetsklass 12.9.

#### Specialtillbehör:

Tryckplatta nr 370096.

### Teknisk beskrivning

A <sub>1</sub>	92 mm
L	110 mm
fästskruv G <sub>1</sub>	M20
B	60 mm

Nyckelvidd SW	10 mm
Spännkraft	40 kN
B <sub>1</sub>	20 mm
T-spårbredd	18 mm
justersträcka V	15 - 95 mm
Spännhöjd h-H	6 - 50 mm
fästskruv G	M16
A	42 mm
Typ	764Md
Produktslag	Kraftspännare

## Tillbehör

Tryckplatta, rostfritt stål Typ DR	370096 DR
Tryckplatta, rostfritt stål Typ DG	370096 DG