




Spännkonsol med mothållare, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	370115 3
GTIN	
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Spännkonsol med 2 spännlackar. Vridbar för olika användningsområden. Tryckplattan och mothållaren är fast förankrade till varandra.

Fördel:

Variabel och snabb inställningsmöjlighet av avståndet till arbetsstycket. Inga ytterligare underlägg krävs för att nå önskad spännhöjd.

Specialtillbehör:

Spännskruvar nr 375300.

Teknisk beskrivning

L	187 mm
Höjd H ₂	30 mm
B ₂	62 mm
A ₂	27 mm
spännkraft upp till max	60 kN
Typ	3
T-spårbredd	16 / 18 / 20 / 22 mm
H ₁	0 - 80 mm

A	42 mm
Produktslag	Spännjärn

Tillbehör

T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2020200	375300 2020200
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1614100	375300 1614100
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1616250	375300 1616250
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1412100	375300 1412100
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 121280	375300 121280
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1212200	375300 1212200
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 181663	375300 181663
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1616125	375300 1616125
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1412200	375300 1412200
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1816100	375300 1816100
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1212100	375300 1212100
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2020315	375300 2020315
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1616160	375300 1616160
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 161480	375300 161480
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 141280	375300 141280
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2220315	375300 2220315
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 8850	375300 8850
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1010100	375300 1010100
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 141250	375300 141250
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1614250	375300 1614250
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1212160	375300 1212160
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1816250	375300 1816250
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1616100	375300 1616100
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 121250	375300 121250

T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2220200	375300 2220200
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1212125	375300 1212125
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 101040	375300 101040
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2824100	375300 2824100
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 101080	375300 101080
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 101063	375300 101063
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1816160	375300 1816160
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 161663	375300 161663
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 6625	375300 6625
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2824400	375300 2824400
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1614160	375300 1614160
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2824250	375300 2824250
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 202080	375300 202080
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2424160	375300 2424160
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1816125	375300 1816125
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2824160	375300 2824160
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2220125	375300 2220125
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 8832	375300 8832
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 8880	375300 8880
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 222080	375300 222080
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1412160	375300 1412160
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1412125	375300 1412125
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2020125	375300 2020125
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 161463	375300 161463
T-spårskruv (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1614125	375300 1614125