

uvex**Hörsekkyddsproppset uvex x-fit, Typ: R300****Beställningsdata**

Ordernummer	097325 R300
GTIN	4031101501253
Artikelklass	04U

Beskrivning**Utförande:**

Mycket mjuk öronpropp av polyuretan som mjukt anpassar sig efter hörselgångens anatomiska form. Den slutna ytan förhindrar att smuts ansamlas och stänger även ute främmande ämnen. Den patenterade x-grip-tekniken underlättar snabb och exakt isättning och borttagning av öronproppen och minskar expansionstrycket, vilket ger en hög bärkomfort och även gör att öronproppen kan användas under längre tid.

Lämpar sig väl **för medelstora och stora hörselgångar**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB). **Påfyllningsbox** med **300 lösa par** för uvex one 2 click-automat, nr 097525.

Utförande reklamtext:

Mycket mjuka PU-öronproppar med slutna yta (förhindrar ansamling av smuts).

- **Patenterad x-grip-teknik gör det lättare att sätta in och ta ur öronpropparna.**
- **Reducerat expansionstryck.**

Lämpar sig väl för **medelstora och stora** hörselgångar. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).

Teknisk beskrivning

förpackning	lösa
-------------	------

Innehåll	300 par
SNR-värde (dämpvärde)	37 dB(A)
Material öronproppar	Polyuretan
Produktslag	Engångshörselskyddspropp

Tillbehör

Hörselskyddsautomateruvex one2click	097525
Hörselskyddsautomater Typ 500	097530 500
BullerindikatorNI100	097305