

**uvex****Hörselskyddsproppset uvex com4-fit, Typ: R300****Beställningsdata**

Ordernummer	097330 R300
GTIN	4031101501277
Artikelklass	04U

**Beskrivning****Utförande:**

Hörselskyddsproppens utformning medför genom sin kompakta ergonomi en fördel framför allt för bärare med **små eller trånga hörselgångar**. Den slutna ytan gör att främmande föremål inte kan tränga in. Anliggningsstrycket i hörselgången blir lägre genom den patenterade x-grip-tekniken. Dessutom blir det klart lättare att ta ut proppen. Det mjuka materialet ger en bättre och mer långvarig bärkomfort.

SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB). **Påfyllningsbox** med **300 lösa par** för uvex one 2 click-automat, nr 097525.

**OBS!:**

Kan även fås med snodd, nr 097617 strl 100.

**Teknisk beskrivning**

Innehåll	300 par
förpackning	lösa
SNR-värde (dämpvärde)	33 dB(A)
Material öronproppar	Polyuretan

Produktslag

Engångshörselskyddspropp

---

**Tillbehör**

Hörselskyddsautomater Typ 500

097530 500

BullerindikatorNI100

097305

Hörselskyddsautomateruvex one2click

097525