

**Kraftspännchuck smal, SK 40, Ø D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300788 12
GTIN	4045197871725
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Liten friktion tack vare nållager.
- Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
- Damm- och vattentät.
- Mycket hög spännkraft förlänger utslitningstiden och ger högre ytkvalitet.
- Flexibel spännvidd tack vare spännhylsor.

Spännkraft upp till 150 Nm vid Ø 12, 300 Nm vid Ø 16 och 400 Nm vid Ø

20..Balanseringshastighet G2.5 vid 15000 min⁻¹.

Fördel:

- Små vibrationer tack vare smal konstruktion.
- Längre verktyglivslängd.
- Vibrationsdämpande egenskaper.
- Hög stabilitet tack vare förstärkt spännmutter.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 308600 – 308806.

Spännhylsor nr 309581 – 309582.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	12 mm
Utvändig diameter för spännhylsa D	30 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
passande åtdragningsnyckel nr 309747	S10
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/300788-12>