



Kraftspännchuck smal, SK 40, Ø D1: 16 mm



Beställningsdata

Ordernummer	300788 16
GTIN	4045197871732
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

- Liten friktion tack vare nållager.
- Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
- Damm- och vattentät.
- Mycket hög spännkraft förlänger utslitningstiden och ger högre ytkvalitet.
- Flexibel spännvidd tack vare spännhylsor.

Spännkraft upp till 150 Nm vid Ø 12, 300 Nm vid Ø 16 och 400 Nm vid Ø

20..Balanseringshastighet G2.5 vid 15000 min⁻¹.

Fördel:

- Längre verktyglivslängd.
- Vibrationsdämpande egenskaper.
- Hög stabilitet tack vare förstärkt spännmutter.
- Små vibrationer tack vare smal konstruktion.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 308600 – 308806.

Spännhylsor nr 309581 – 309582.

Bearbetningsstrategi: HPC

utkragningslängd A-mått: 70 mm

Utvändig diameter för spännhylsa D: 38 mm

passande åtdragningsnyckel nr 309747: S16

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter för spännhylsa D	38 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
passande åtdragningsnyckel nr 309747	S16
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Hållare norm	DIN 69871
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

Tillbehör

Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308720 40
Specialdragtapp, utan innergänga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40

Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40