



Underlagsfoliesats, 5 delar 100×500 mm, rostfritt, Tjocklek: 0,15mm



Beställningsdata

Ordernummer	478755 0,15
GTIN	2050001057587
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med maximal plannoggrannhet. Folietjockleken är outplånligt markerad. Förvaras i praktiska kapslar.

Rostfritt – rost- och syrabeständigt stål, material nr 1.4310 resp. 1.4301 (tjocklek 0,02 och 0,05 mm), kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inställning av verktyg, **justering** av apparater, **utjämning** av toleranser, **underlag** för komponenter, **inriktning** av maskiner, **inställning** av former, **inställning** av lagerspel, **anpassning** av aggregat, **justering** av skärknivar, **inriktning** av arbetsstycken etc.

leveransinnehåll:

1 förpackning med 5 blad.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,15 mm
Material	för rost- och syrabeständiga stål
felgräns	±5 µm
Foliebredd	100 mm
Folielängd	500 mm

Produktnamnsattribut	rostfritt
Material	Rostfritt stål, INOX
antal folier	5
Produktslag	Underläggsfolie