

**HOLEX****Kompaktskiva D × B × H (mm), 150×6×25, Motsvarande kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	566997 180
GTIN	4045197681805
Artikelklass	52M

**Beskrivning****Utförande:**

Kompaktrondeller av pressat slipnylon för kall slipning utan anlöpning.

**Användningsdata:**

För **slipning, rengöring och finisharbeten** av kälsvetsar, svetspunkter och svåråtkomliga ställen med vinkelslipmaskiner (Ø 125 mm) eller kälsvetsslipmaskiner (Ø 150 mm).

På kälsvetsslipmaskiner utan tillbehör.

**OBS!:**

Slipnylon-kompaktskivor för yt slipning hittar du under nr 566991. Avgradnings- och finishingrondeller för bänkslipmaskiner hittar du under nr 568725, nr 568731 och nr 568741.

**Teknisk beskrivning**

Hårdhetsgrad	medel
finhetsgrad	medel
Motsvarande kornstorlek	180
Utförande	6A medium

Skiv-Ø D	150 mm
Hål-Ø H	25 mm
Skivbredd D	6 mm
Slipmedlets beteckning	SiC
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	150×6×25
maximal periferihastighet	60 m/s
maximalt varvtal:	7500 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Kompaktskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

