



## Folieband 150×2500 mm, olegerat stål, Tjocklek: 0,25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	478700 0,25
GTIN	4045197207845
Artikelklass	42H

### Beskrivning

#### Utförande:

Detta precisionsmåttband förvaras på rullar i plastboxar (lätt att dra ut). De enskilda boxarna kan staplas i ett block, vilket sparar utrymme och skyddar materialet mot smuts.

**C-Stål** – kolstål, material nr 1.0330 (DC01 C490 MA), kallvalsat, blank yta.

#### Användningsdata:

**Inställning** av verktyg, **justering** av apparater, **utjämning** av toleranser, **underlag** för komponenter, **inriktning** av maskiner, **inställning** av former, **inställning** av lagerspel, **anpassning** av aggregat, **justering** av skärknivar, **inriktning** av arbetsstycken etc.

### Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,25 mm
Material	C-Stål
felgräns	±7 µm
Folielängd	2500 mm
Foliebredd	150 mm
Produktnamnsattribut	olegerat stål
Produktslag	Folieband

