

Fingänga stoppring 6g, M x stigning: 20X1



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 486210 20X1 |
| GTIN | 2050001036155 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|------|
| Gängstigning | 1 mm |
| Gänga | M20 |
| Toleransklass | 6g |
| Kalibrering | L12 |

| | |
|----------------|----------------|
| Toleransområde | g |
| Tolktyp | Kassationstolk |
| Gängtyp | MF |
| Norm | DIN 13 |
| Kvalitet | 6 |
| Produktslag | Stoppgängring |

Tjänster

| | |
|---|------------|
| KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm | 028600 20 |
| DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm | 028640 100 |