

## ALLURIS

**FMI-S10 Digitalt kraftmätinstrument (Solar), mätområde: 100N****Beställningsdata**

Ordernummer	478980 100
GTIN	4260244680369
Artikelklass	47F

**Beskrivning****Utförande:**

- **Robusta kraftmätinstrument i lätthanterliga hus av aluminiumpressgjutgods för tryck- och dragkrafter från 0,001 till 2500 N.**
- **Överlastskydd upp till 500 % pch skyddad mätaxel.**
- **Monteringsgänga för extra handtag.**
- **Exakt positionering i provningsstativ med hjälp av styripinnar.**
- **Ständigt driftklar tack vare oberoende energiförsörjning genom solenergi.**

**Funktion:**

IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

**Användningsdata:**

**Mätning av tryck och dragkrafter inom kvalitetskontroll och produktion.** Kan användas som mobilt handmätinstrument även utomhus och i provningsstativ eller provningsanordningar. Den monteringsgänga som är integrerad i huset används för fastsättning i provningsstativ eller för montering av extra handtag.

**leveransinnehåll:**

Kraftmätinstrument i skyddsväska, påskruvbara tillbehör för kraftpåföring (platt huvud, spårhuvud, kona, krok) och snabbguide.

## Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 40
mätområde	100 N
upplösning	0,1 N
Bredd	82 mm
höjd	29 mm
Längd	150 mm
felgräns	±0,3 maximivärde (±1 siffra) %
anslutningsgänga	M6
Energiförsörjning	soldriven
Mätteknik	digital
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Dynamometer