



Fjädersvåg, maximaltmätområde: 50cN



Beställningsdata

Ordernummer	478900 50CN
GTIN	4045197208101
Artikelklass	42H

Beskrivning

Utförande:

Stabil metallstomme i praktisk utformning; hammarlackerad. Tydligt graderad urtavla med dubbelskala för mätning i båda riktningarna. Med visare och minnesvisare.

Användningsdata:

För elektroteknik och finmekanik, t ex för inställning av kontakttrycket för relä fjädrar, för kontroll av borsttrycket på motorer eller för justering av drag- eller tryck fjädrar.

Noggrannhet:

$\pm 0,01 \times (\text{mätområde} + \text{mätvärde})$.

Teknisk beskrivning

urtavlans \emptyset	36 mm
Sondlängd L	29 mm
mätområde	0,05 - 0,5 N
skalgraderingsvärde	1 cN
Kalibrering	K1
Mätteknik	analog
Produktslag	Fjädersvåg

Tjänster

KalibreringFjädevåg Typ F

027730 F