

## rörgänga stopp-gängring, Gänga: G1/2tum



### Beställningsdata

Ordernummer	486250 G1/2
GTIN	2050001036322
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.  
Stopptolkar rödmarkerade.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**OBS!:**

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

### Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	20,96 mm
Varvper tum	14
Gänga	G1/2
Toleransklass	A
Kalibrering	L12
Toleransområde	A

Tolktyp	Kassationstolk
Gängtyp	G
Norm	DIN 228
Produktslag	Stoppgängring

## Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100