

Gänga Gängtolk UNC-2B, Gänga: 5/16



Beställningsdata

Ordernummer	486300 5/16
GTIN	2050001691101
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Gänga	5/16 UNC
Varvper tum	18
Norm	ANSI B 1.1
Gängtyp	UNC
Kvalitet	2
Toleransområde	B
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkS-kalibrering Gängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90
---	-----------

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm

028550 20