



Fjädersvåg, maximaltmätområde: 100CN



Beställningsdata

Ordernummer	478900 100CN
GTIN	4045197208118
Artikelklass	42H

Beskrivning

Utförande:

Stabil metallstomme i praktisk utformning; hammarlackerad. Tydligt graderad urtavla med dubbelskala för mätning i båda riktningarna. Med visare och minnesvisare.

Användningsdata:

För elektroteknik och finmekanik, t ex för inställning av kontakttrycket för relä fjädrar, för kontroll av borsttrycket på motorer eller för justering av drag- eller tryck fjädrar.

Noggrannhet:

$\pm 0,01 \times (\text{mätområde} + \text{mätvärde})$.

Teknisk beskrivning

mätområde	0,1 - 1 N
Sondlängd L	29 mm
urtavlans \emptyset	36 mm
skalgraderingsvärde	2 cN
Kalibrering	K1
Mätteknik	analog
Produktslag	Fjädersvåg

Tjänster

KalibreringFjädevåg Typ F

027730 F