

3M Scotch-Brite™

Slipnylonark, 158×224 mm, Slipnylonets struktur: 100**Beställningsdata**

Ordernummer	556000 100
GTIN	3134375444491
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Syntetiskt slipnylon med slipkorn i fenoplastbindning.

Fördel:

- **Anpassar sig till arbetsstyckets form.**
- **Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.**
- **Jämn och reproducerbar finish.**
- **Kan användas för både torr- och våtslipning.**
- **Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.**

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin. **Grov och aggressiv:** Avlägsnar, rost, rostfilm och ytsmuts. För uppruggning av gammal färg och lack samt plast och gummidelar (t.ex. före limning).

Teknisk beskrivning

Slipnylonets struktur	100
Färg	röd
Motsvarande kornstorlek	180 - 220
finhetsgrad	grov
3M-beteckning	WR-SH
Utförande	A Medium
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Bredd	158 mm
Längd	224 mm
Produktnamnsattribut	158×224 mm
Produktslag	Slipnylonark

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Dorn	556030
------	--------

Handklots

556020