

3M Scotch-Brite™

## Slipnylonark rulle med 60 st Durable Flex, 100×200 mm, Slipnylonets struktur: 280



### Beställningsdata

Ordernummer	556148 280
GTIN	8410001134376
Artikelklass	53M

### Beskrivning

#### Utförande:

**Durable Flex** högeffektiv slipnylon med **extremt tät kornfördelning** djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör **aggressivare slipning**, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu **jämnare slipbild**. Den **enorma flexibiliteten** underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.

**Flexibel** högeffektiv slipduk med **extremt tät kornfördelning** djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnad möjliggör en **aggressivare slipning**, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu **jämnare slipbild**. Den **enorma flexibiliteten** underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.

#### Fördel:

- **Anpassar sig till arbetsstyckets form.**
- **Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.**
- **Jämn och reproducerbar finish.**
- **Kan användas för både torr- och våtslipning.**
- **Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.**

#### Användningsdata:

För manuell rengöring och ytbehandling. Idealisk ersättning för stålullsprodukter. **Medel / medelfin:** Universellt användbar för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar; för efterslipning av förslipade eller borstade ytor eller för avfettning och rengöring före lackering.

#### leveransinnehåll:

Rulle med 60 st perforerade ark som rivs av.

## Teknisk beskrivning

finhetsgrad	medelfin
Motsvarande kornstorlek	280 - 360
Slipnylonets struktur	280
Färg	röd
3M-beteckning	DF
Utförande	A Very Fine
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Bredd	100 mm
Längd	200 mm
Produktnamnsattribut	100×200 mm
Produktslag	Slipnylonark

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Sten	mindre lämplig
Lacker	lämplig
Uni	lämplig
vått maximal	mindre lämplig
torrt	lämplig

---

## Tillbehör

Dorn	556030
Handklots	556020