

Gänga Gångningring UNC-2A, Gänga: 3/8



Beställningsdata

Ordernummer	486301 3/8
GTIN	4045197228062
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

UNC = Unified national coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Varvper tum	16
Gänga	3/8 UNC
Kalibrering	L12
Toleransområde	A
Tolktyp	Gåtolk
Norm	ANSI B 1.1
Gängtyp	UNC
Kvalitet	2

Produktslag

Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm

028600 20

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm

028640 100