



## Fjädersvåg, maximaltmätområde: 250CN



### Beställningsdata

Ordernummer	478900 250CN
GTIN	4045197208125
Artikelklass	42H

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil metallstomme i praktisk utformning; hammarlackerad. Tydligt graderad urtavla med dubbelskala för mätning i båda riktningarna. Med visare och minnesvisare.

#### Användningsdata:

För elektroteknik och finmekanik, t ex för inställning av kontakttrycket för relä fjädrar, för kontroll av borsttrycket på motorer eller för justering av drag- eller tryck fjädrar.

#### Noggrannhet:

$\pm 0,01 \times (\text{mätområde} + \text{mätvärde})$ .

### Teknisk beskrivning

Sondlängd L	29 mm
mätområde	0,25 - 2,5 N
urtavlans Ø	36 mm
skalgraderingsvärde	5 cN
Kalibrering	K1
Mätteknik	analog
Produktslag	Fjädersvåg

### Tjänster

KalibreringFjädevåg Typ F

027730 F