

rörgänga stopp-gängring, Gänga: G1 tum



Beställningsdata

Ordernummer	486250 G1
GTIN	2050001036346
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.
Stopptolkar rödmarkerade.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Varvper tum	11
Gäng-Ø	33,25 mm
Gänga	G1
Toleransklass	A
Kalibrering	L12
Tolktyp	Kassationstolk

Toleransområde	A
Gängtyp	G
Norm	DIN 228
Produktslag	Stoppgängring

Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60
DAkKS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100