

Gänga Stoppring UNC-2A, Gänga: 3/4



Beställningsdata

Ordernummer	486302 3/4
GTIN	4045197228284
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Varvper tum	10
Gänga	3/4 UNC
Kalibrering	L12
Toleransområde	A
Tolktyp	Kassationstolk
Norm	ANSI B 1.1
Gängtyp	UNC

Kvalitet	2
Produktslag	Stoppgängring

Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100