

**rörgänga stopp-gängring, Gänga: G1.1/4tum****Beställningsdata**

Ordernummer	486250 G1.1/4
GTIN	2050001036353
Artikelklass	48B

**Beskrivning****Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.  
Stoptolkar rödmarkerade.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**OBS!:**

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	41,91 mm
Toleransklass	A
Varvper tum	11
Gänga	G1.1/4
Kalibrering	L12
Tolktyp	Kassationstolk

Toleransområde	A
Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Produktslag	Stoppgängring

## Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60