

3M Scotch-Brite™

Slipnylonark rulle med 60 st Multiflex, 100×200 mm, Slipnylonets struktur: 280**Beställningsdata**

Ordernummer	556150 280
GTIN	3134375383271
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Syntetiskt slipnylon med slipkorn i fenoplastbindning.
Ark av flexibel och aggressiv slipduk.

Fördel:

- **Anpassar sig till arbetsstyckets form.**
- **Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.**
- **Jämn och reproducerbar finish.**
- **Kan användas för både torr- och våtslipning.**
- **Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.**

Användningsdata:

För manuell rengöring och ytbehandling. Idealisk ersättning för stålullprodukter. **Medel / medelfin:** Universellt användbar för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar; för efterslipning av förslipade eller borstade ytor eller för avfettning och rengöring före lackering.

leveransinnehåll:

Rulle med 60 st perforerade ark som rivs av.

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	280 - 360
Färg	purple
finhetsgrad	medelfin
Slipnylonets struktur	280
3M-beteckning	MX
Utförande	A Very Fine
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Bredd	100 mm
Längd	200 mm
Produktnamnsattribut	100×200 mm
Produktslag	Slipnylonark

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		

Uni	lämplig
vått maximal	mindre lämplig
torrt	lämplig

Tillbehör

Dorn	556030
Handklots	556020