



## Underlagsfoliesats, 5 delar 100×500 mm, rostfritt, Tjocklek: 0,8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	478755 0,8
GTIN	2050001057655
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med maximal plannoggrannhet. Folietjockleken är outplånligt markerad. Förvaras i praktiska kapslar.

**Rostfritt** – rost- och syrabeständigt stål, material nr 1.4310 resp. 1.4301 (tjocklek 0,02 och 0,05 mm), kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

#### Användningsdata:

**Inställning** av verktyg, **justering** av apparater, **utjämning** av toleranser, **underlag** för komponenter, **inriktning** av maskiner, **inställning** av former, **inställning** av lagerspel, **anpassning** av aggregat, **justering** av skärknivar, **inriktning** av arbetsstycken etc.

#### leveransinnehåll:

1 förpackning med 5 blad.

### Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,8 mm
Material	för rost- och syrabeständiga stål
felgräns	±13 µm
Foliebredd	100 mm
Folielängd	500 mm

Produktnamnsattribut	rostfritt
Material	Rostfritt stål, INOX
antal folier	5
Produktslag	Underläggsfolie