



Underlagsfoliesats, 5 delar 150×500 mm, rostfritt, Tjocklek: 0,5mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 478760 0,5 |
| GTIN | 2050001057778 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med maximal plannoggrannhet. Folietjockleken är outplånligt markerad. Förvaras i praktiska kapslar.

Rostfritt – rost- och syrabeständigt stål, material nr 1.4310 resp. 1.4301 (tjocklek 0,02 och 0,05 mm), kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inställning av verktyg, **justering** av apparater, **utjämning** av toleranser, **underlag** för komponenter, **inriktning** av maskiner, **inställning** av former, **inställning** av lagerspel, **anpassning** av aggregat, **justering** av skärknivar, **inriktning** av arbetsstycken etc.

leveransinnehåll:

1 förpackning med 5 blad.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Tjocklek | 0,5 mm |
| Material | för rost- och syrabeständiga stål |
| felgräns | ±10 µm |
| Foliebredd | 150 mm |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Folielängd | 500 mm |
| Produktnamnsattribut | rostfritt |
| Material | Rostfritt stål, INOX |
| antal folier | 5 |
| Produktslag | Underläggsfolie |