



## Fjädersvåg, maximaltmätområde: 10N



### Beställningsdata

Ordernummer	478900 10N
GTIN	4045197208149
Artikelklass	42H

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil metallstomme i praktisk utformning; hammarlackerad. Tydligt graderad urtavla med dubbelskala för mätning i båda riktningarna. Med visare och minnesvisare.

#### Användningsdata:

För elektroteknik och finmekanik, t ex för inställning av kontakttrycket för relä fjädrar, för kontroll av borsttrycket på motorer eller för justering av drag- eller tryck fjädrar.

#### Noggrannhet:

$\pm 0,01 \times (\text{mätområde} + \text{mätvärde})$ .

### Teknisk beskrivning

urtavlans $\emptyset$	72 mm
Sondlängd L	48 mm
mätområde	1 - 10 N
skalgraderingsvärde	0,2 N
Kalibrering	K1
Mätteknik	analog
Produktslag	Fjädersvåg

### Tjänster

KalibreringFjädevåg Typ F

027730 F