



## Digital 3-punkts innermikrometersats, mätområde: 40-100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Digital 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även med stora mätdjup. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Självcentrerande och självinriktande. Enkel och direkt avläsning på kontrastrik, digital display. Patenterat **CAPA  $\mu$ -mätsystem**. Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Digital innermikrometer nr 428830, förlängning nr 428802 och inställningsringar.

#### Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängningar nr 428802, datakabel, radiosändare nr 498921, trådlös adapter nr 498924.

#### OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

### Teknisk beskrivning

antal inställningsringar	3
--------------------------	---

inställningsring-Ø	50 / 70 / 90 mm
mätområde	40 - 100 mm
antal mäthuvuden	6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 40-100 mm	020550 40-100
-------------------------------------------------------	---------------

## Tillbehör

Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 65 mm	484030 65
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75
Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO mätområde 90-100 mm	428830 90-100

Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 85 mm	484030 85
Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO mätområde 40-50 mm	428830 40-50
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 95 mm	484030 95
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032