

**Garant****CC.T 09T302, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260148 HB7035-1
GTIN	4045197873712
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CC.T 09T302 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 320 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	SM
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Sort	HB7035-1

Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning