

**Garant****CC.T 09T304, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260058 HB7035-1
GTIN	4045197873729
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sort	HB7035-1
spån-brytare	SS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning