

**Garant****CNMG 09T304, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250150 HB7035-1
GTIN	4045197873811
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	SM
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 8 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7035-1
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T304

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning