

Garant**CNMG 120404, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250058 HB7035-1
GTIN	4045197873842
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120404 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Sort	HB7035-1
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	SS

Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning