

Garant**CNMG 120404, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250156 HB7035-1
GTIN	4045197873859
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Sort	HB7035-1
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning