


Garant**CNMG 120408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250060 HB7035-1
GTIN	4045197873866
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120408 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Sort	HB7035-1
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	krävande intermittent

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning