

Garant**CNMG 120412, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 250324 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873903 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

CNMG 120412 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 8 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Primäranvändning | P |
| Hörnradie | 1,2 mm |
| Skärdjup a_p | 1,5 - 8 mm |
| Skärförhållande | krävande intermittent |
| spån-brytare | SG |
| Skärhastighet v_c primär användning | 90 - 260 m/min |
| Matning f | 0,25 - 0,6 mm/v |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Sort | HB7035-1 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CNMG 120412 |
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |