

Garant**CNMG 160612, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250336 HB7035-1
GTIN	4045197873965
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 160612 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 8 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Sort	HB7035-1
Skärdjup a_p	1,5 - 8 mm
spån-brytare	SG
Primäranvändning	P

Hörnradie	1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning