

Garant**CNMG 190616, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 250174 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873996 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Primäranvändning | P |
| spån-brytare | SM |
| Hörnradie | 1,6 mm |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 8 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 100 - 320 m/min |
| Sort | HB7035-1 |
| Skärförhållande | krävande intermittent |
| Matning f | 0,2 - 0,5 mm/v |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CNMG 190616 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 4 |
| Tolerans | M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |