

Garant**CNMG 190624, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250176 HB7035-1
GTIN	4045197874016
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Sort	HB7035-1
Hörnradie	2,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 190624

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning