

Garant**CNMG 190624, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250343 HB7035-1
GTIN	4045197874023
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 190624 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 8 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7035-1
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	P
spån-brytare	SG
Skärdjup a_p	1,5 - 8 mm
Hörradie	2,4 mm

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 190624
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning