

**Garant****CNMM 120412, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250453 HB7035-1
GTIN	4045197874047
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMM 120412 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SR  
Skärdjup  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Matning  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7035-1
spån-brytare	SR
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 260 m/min
Skärdjup $a_p$	2 - 10 mm
Matning $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	1,2 mm

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 120412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning