

Garant**CNMM 190624, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250466 HB7035-1
GTIN	4045197874085
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	2 - 10 mm
spån-brytare	SR
Sort	HB7035-1
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	2,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 190624

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning