

**Garant****DC.T 070204, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260353 HB7035-1
GTIN	4045197874115
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DC.T 070204 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 350 m/min

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Sort	HB7035-1
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning