

Garant**DC.T 11T304, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260359 HB7035-1
GTIN	4045197874153
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T304 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7035-1
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning